

**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 070202, para acabamento,
Tipo: CCX****Dados do pedido**

Número do pedido	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT070202
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Óleo de corte	Cermet
Quebra-aparas	PP
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 370 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Profundidade de corte a_p	0,1 - 1 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tolerância	M

Revestimento	revestido
Tipo	CCX
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear