

**Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 110304, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 110304
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aperas	PP
Aplicação principal	P
Revestimento	revestido
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	CCX
Profundidade de corte a_p	0,1 - 1 mm
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
#Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 300 m/min

Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar