

Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120412, para processamento médio, Tipo: CA315



Dados do pedido

Número do pedido	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 350 m/min
Óleo de corte	HM
Tipo	CA315
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Raio do canto	1,2 mm
Aplicação principal	K
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Quebra-aparas	KG
Revestimento	revestido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear