

**Pastilha de corte reversível por torneamento TNMG 160404, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160404
#Raio do canto	0,4 mm
Material de corte	HM
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	200 - 600 m/min
Número de trocas/cortes	6
Profundidade de corte a_p	1 - 3,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aparas	AH
Tipo	PDL010
Aplicação principal	N

Ficha de dados

Revestimento	revestido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear