

**Fresa de canto 90° MEC17, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 160/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Classe de artigo	250

**Descrição****Modelo:**

As arestas de corte compridas permitem profundidades de corte extremamente grandes. Número de arestas de corte reduzido.

**Instrução:**

Sem refrigeração interna.

**Descrição técnica**

Ø das lâminas $D_c$	160 mm
Comprimento total $L_{tot}$	63 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	15,7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 170408
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø do orifício de alojamento	40 mm
Número de arestas de corte Z	12

Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	0,09 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	151,6 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{min.}}$	313 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	318 mm
Ø $D_3$	153 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------