

metabo**Retificadora angular, Tipo: WEA19-1800****Dados do pedido**

Número do pedido	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Classe de artigo	03D

Descrição**Modelo:**

Potente retificadora angular de 180 mm com a profundidade de corte de uma retificadora angular de 230 mm.

- Vibrações reduzidas para trabalhar sem esforço através da pega adicional Metabo VibraTech (MVT) e ao autobalanceador integrado.
- Arranque suave eletrónico e proteção contra re arranque.
- A caixa de transmissão pode ser montada girada em passos de 90°.
- Ergonomia perfeita graças à área estreita do punho para controlo máximo e trabalhar com facilidade acima da cabeça.
- Motor Metabo Marathon com novo sistema de arrefecimento e de escovas de carvão para o dobro da vida útil.
- Sistema eletrónico de onda completa Tacho-Constamatic (TC): elevado progresso de trabalho graças à velocidade constante sob carga.
- Sistema M-Quick apara a substituição do disco sem ferramentas premindo um botão.
- Tampa protetora ajustável sem ferramentas; pode ser fixada de forma a não rodar.
- Acoplamento de segurança mecânico Metabo S-Automatic: minimiza o recuo quando o disco bloqueia até ao nível mais baixo do mercado – para máxima proteção do utilizador e retomar o trabalho mais rapidamente.
- Arranque suave eletrónico e proteção contra re arranque.
- Escovas de carvão de desconexão para proteger o motor.

Material fornecido:

Inclui tampa protetora, pega adicional, porca de aperto M-Quick.

Descrição técnica

Particularidade	Grande profundidade de corte
Particularidade	Sistema M-Quick
Consumo energético	1900 W
vibração máxima conforme EN	4,9 m/s ²
n.º máximo de rotações	8200 r,p,m,
Designação do fabricante	WEA 19-180 Quick RT
Bloqueio contra re arranque	sim
Comprimento do cabo	4 m
profundidade de corte máxima	60 mm
Peso	2,7 kg
Ø máximo do disco	180 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Retificadora angular