


**SNMG 150612, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Quebra-aperas	SM
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 6 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	1,2 mm
Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 350 m/min
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 150612
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear