

**Fresa de canto 90° MEC17, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227505 32/3
GTIN	4960664406661
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

As arestas de corte compridas permitem profundidades de corte extremamente grandes. Número de arestas de corte reduzido.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 170408
Ø da haste D_s h6	32 mm
Projeção L_1	40 mm
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Comprimento total L_{tot}	100 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ máx}\#$	15,7 mm
Ø das lâminas D_c	32 mm
Número de arestas de corte Z	3
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$	23,6 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$	62 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$	57 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	0,61 grau

Ø D ₃	25 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------