

SNMG 190612, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251236 HB7020
GTIN	4045197764164
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Quebra-aparas	SM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Tipo	HB7020
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Profundidade de corte a_p	0,5 - 6 mm
Raio do canto	1,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 190612
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar