

**SNMG 190616, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	251238 HB7020
GTIN	4045197764171
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 350 m/min
Tipo	HB7020
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	1,6 mm
Quebra-aperas	SM
Aplicação principal	P
Avanço $f$	0,15 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 190616
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear