

SNMG 190616, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251336 HB7020
GTIN	4045197764201
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	1,6 mm
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	SG
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 300 m/min
Tipo	HB7020
Profundidade de corte a_p	1,5 - 9 mm
Avanço f	0,25 - 0,8 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 190616
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar