

SNMM 150616, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	SR
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 300 m/min
Raio do canto	1,6 mm
Tipo	HB7020
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	2 - 12 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMM 150616
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar