


SNMM 190624, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 300 m/min
Quebra-aperas	SR
Profundidade de corte a_p	2 - 12 mm
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Aplicação principal	P
Raio do canto	2,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMM 190624
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear