

Garant**Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo, binário definido: 3,5Nm****Dados do pedido**

Número do pedido	211750 3,5
GTIN	4045197764294
Classe de artigo	21B

Descrição**Modelo:**

Chave de parafusos dinamométrica com cabo em T bicomponente antiderrapante. O binário é fixo. Alojamento com ímanes permanentes.

Função:

Se o binário for alcançado, a chave de parafusos solta-se **de forma audível e perceptível**. A ativação de longo curso indica claramente ao utilizador que o valor definido foi alcançado.

Utilização:

Em conjunto com **pontas de 1/4 polegadas com haste C 6,3 ou E 6,3**, por exemplo, **ponta Torx Plus® n.º 674252**. Ideal para fixação exata de pastilhas de corte reversíveis com o binário especificado.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Instrução:

Fornecido **sem** ponta.

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descrição técnica

Precisão de medição do binário	±10 %
Comprimento da lâmina	50 mm
binário definido	3,5 Nm
Alojamento de pontas	D 6,3
Alojamento de pontas	F 6,3
Forma de ligação	Alojamento de bits 1/4 polegadas
Método de medição	Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação	não ajustável
Princípio de libertação	ativação mecânica de curso longo
Leitura comutável	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Comprimento total L	107 mm
Feedback	acionador
Ajuste do valor de libertação	predefinido
Sentido de aperto	Aperto à direita
Dados protocoláveis	não
Sinalização de ativação	háptico
Sinalização de ativação	sonoro
Tecnologia de medição	mecânico
Tipo de produto	Chave de parafusos dinamométrica