

Escareador de alto rendimento HSS Furo cego HPC, TiAlN, Ø nominal DC: 32H7mm



Dados do pedido

Número do pedido	164359 32H7
GTIN	4045197768056
Classe de artigo	10N

Descrição

Modelo:

Versão compatível com NC com Ø de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em **mandris de expansão hidráulicos** ou de **alta precisão**.

Isto permite alcançar a **máxima precisão de concentricidade** e **segurança processual**.

Já não é necessário adquirir alojamentos especiais.

Com fornecimento de refrigerante interno para **utilização em HPC** para reduzir os custos de fabrico.

Com arestas de corte curtas e ranhuras retas.

Especificações de tolerância:

Configurável: Escareadores retificados para ajuste às especificações.

H7: Design conforme DIN 1420 para tolerância do furo H7.

Utilização:

Para **mandrilagem HPC/HSC** de **furos cegos**.

Descrição técnica

Comprimento da lâmina L_c	25 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,45 mm/U
Ø nominal D_c	32 mm
Número de arestas de corte Z	8
Comprimento total L	200 mm
Projeção L_1	139 mm
Ø haste D_s	25 mm

Tolerância	H7
#Excedente no valor de referência Ø	0,3 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Haste	DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem	HPC
Utilização com tipo de perfuração	com furo cego
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
GG	adequado		
GGG	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		