

## Torno manual para perfuradoras, Largura do mordente A: 60mm



### Dados do pedido

Número do pedido	365035 60
GTIN	4045197770677
Classe de artigo	31S

### Descrição

#### Modelo:

- Design estável com fuso robusto.
- Mordentes temperados e retificados.
- Aperto preciso graças à guia de curso plano.
- Um mordente com prisma horizontal e vertical para material redondo, um mordente liso.
- Ambos os mordentes estão deslocados para apertar peças planas.

Graças ao **aperto rápido** na área das ranhuras é possível processar a peça de trabalho fixada de forma flexível e eficiente em qualquer posição em **toda** bancada da perfuradora sem necessidade de reapertar.

#### Utilização:

Para prender peças de trabalho em perfuradoras.

#### Material:

Corpo e mordente móvel de ferro fundido especial.

#### Precisão:

Dentro de **0,10 mm**.

### Descrição técnica

Área de aperto b	79 mm
Distância entre ranhuras de fixação	90 mm
Altura total c	55 mm
Largura do corpo base B	115 mm

comprimento total máximo L <sub>4</sub>	271 mm
Comprimento do corpo base a	169 mm
Código de cor para acessório adequado	Torno de bancada BM azul
Largura do mordente A	60 mm
Largura das ranhuras de fixação	13 mm
Altura do mordente C	25 mm
Peso	3,2 kg
Tipo de produto	Torno de bancada para perfuradoras

## Acessórios

Par de mordentes sobresselentes (2 unidades) para prensa de aperto rápido ou prensa de perfuração para tipo 60	365036 60
Calha de guia para o n.º 365023	365025
batente Tipo 1	365028 1
Fuso sobressalente para torno manual para perfuradoras para tipo 60	365037 60