

Garant**Fresa de desbaste HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	192610 6
GTIN	4067263291039
Classe de artigo	11W

Descrição**Versão:**

Com perfil de cordão retificado em relevo. Os dentes largos podem ser afiados sem alterar o perfil.

Geometria de arestas de corte frontais para imersão e passo irregular dos dentes.

Descrição técnica

Ø haste D _s	6 mm
Haste	DIN 1835 B com h6
Número de dentes Z	4
Ø das lâminas D _c	6 mm
Comprimento total L	68 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,5 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Ângulo espiral	30 grau
Avanço f _z para corte de bordas em aço < 750 N/mm ²	0,01 mm
Tolerância de Ø nominal	k12
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Comprimento da lâmina L _c	24 mm
Revestimento	TiAlN
Material de corte	HSS Co 8

Norma	DIN 844 B
Perfil de fresagem	NR
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,15 \times D$ ao rebordear
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		