


Garant**Fresa toroidal de MDI, DLC, Ø e8 DC / R1: 6/0,3****Dados do pedido**

Número do pedido	206065 6/0,3
GTIN	4045197766236
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:**Tolerância: $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.Com **revestimento DLC sp^2** da mais recente geração.Com **ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo, raios das arestas de corte frontais**.**Alta estabilidade** graças ao **núcleo reforçado**.**Descrição técnica**

Avanço f_z para fresagem de cópia em alumínio de apara curta	0,034 mm
Avanço f_z para corte de bordas em alumínio de apara curta	0,03 mm
Ø das lâminas D_c	6 mm
Comprimento da lâmina L_c	7 mm
Ø haste D_s	6 mm
Projeção L_1 incl. exposição	21 mm
Comprimento total L	57 mm
Número de dentes Z	2
Ø de exposição D_1	5,5 mm
Raio de corte R_1	0,3 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6

Ficha de dados

Ângulo espiral	30 grau
Revestimento	DLC
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Tolerância de Ø nominal	e8
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,5×D ao reborder
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,05×D na fresagem de cópia
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa toroidal

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Acrílico PMMA	adequado		
PE-HD	adequado		
PA 66	adequado		
PEEK	adequado		
PF 31	adequado		
PVDF GF20	adequado		
POM GF25	adequado		
PA 66 GF30	adequado		
PEEK GF30	adequado		
PTFE CF25	adequado		

Ficha de dados

Painel sanduíche alveolar	condicionalmente adequado
Cu	adequado
CuZn	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	adequado
seco	condicionalmente adequado
Ar	adequado

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/206065-6/0,3>