

mimatic
Tool Systems**Folhas de serra PolySAW-G Largura $a_p = 1,5$ mm, TiAlN, \varnothing D: 32mm****Dados do pedido**

Número do pedido	218224 32
GTIN	2050001737007
Classe de artigo	29C

Descrição**Versão:**

Para separação, serragem e entalhe.
A PolySAW-G permite cortar até ao fundo.

Nota:

Valores de referência de aplicação para a_e max.

Descrição técnica

Profundidade de corte $a_{e \text{ máx.}}$ por corte	7,6 mm
Tipo de suporte de base	09/16
\varnothing D	32 mm
Largura da placa E	6 mm
Número de arestas de corte Z	18
Haste	com perfuração
Revestimento	TiAlN
Avanço f_z	0,02 mm

Material	VHM
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Suporte de baseHaste Weldon Tipo 09/16	218205 09/16
--	--------------