

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 274063 12/20 |
| GTIN | 4067263558798 |
| Classe de artigo | 21L |

Descrição

Modelo:

Com refrigeração interna e refrigeração de superfícies livres adicional.

Atenção:

Tamanho de encomenda = \varnothing de corte mínimo.

São possíveis \varnothing de corte maiores sem modificação.

$D_1 = D_{\min}$ \varnothing interior.

$D_2 = D_{\min}$ \varnothing exterior.

Versão L com profundidade de punção t_{\max} .

Descrição técnica

| | |
|---|-------------------------------|
| profundidade máxima de corte t_{\max} . | 43 mm |
| Avanço f | 0,01 - 0,03 mm |
| Comprimento total L | 80 mm |
| Distância entre o centro das pontas L_3 | 1,6 mm |
| Largura de incisão w | 4 mm |
| \varnothing haste D_s | 8 mm |
| Refrigeração interior | sim |
| Revestimento | TiAlN-PVD |
| Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| GG(G) | condicionalmente adequado | | |
| CuZn | condicionalmente adequado | | |
| contínuo | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |