

**CNMM 160616, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250460 HB7010-1
GTIN	4045197779793
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	1,6 mm
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 375 m/min
Quebra-aperas	SR
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte $a_p$	2 - 10 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 160616
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar