


**SNMG 120408, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 500 m/min
Avanço $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	SS
Tipo	HB7010-1
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear