

**SNMG 120408, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Quebra-aperas	SG
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 375 m/min
Avanço f	0,25 - 0,8 mm/U
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010-1
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 9 mm
Raio do canto	0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear