

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento TNMG 160408, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Quebra-aparas	SS
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
#Raio do canto	0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160408

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	6
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear