

**Pack poupança de fresa de canto de 90°****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Classe de artigo	GGN

Descrição**Versão:****Como n.º 215803 20/3.****Nota:**Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.**Descrição técnica**

Ø da haste D_s h6	20 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{min.}$	37 mm
Ø D_3	17 mm
Projeção L_1	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1003..
Ângulo de ramping $\alpha_{máx.}$	0,96 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø das lâminas D_c	20 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	90 mm

Ficha de dados

Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	14,85 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	38 mm
Índice	5" un.
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Estratégia de maquinagem	MTC
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/GG2124-20/3>