

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Tipo: ST900**

## Dados do pedido

Número do pedido	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Classe de artigo	GGN

## Descrição

**Modelo:**

6 edges ensure good value for money, due to a low price per cutting edge.

**Indicado para:**

Fresa de canto GARANT 90° n.º 215101 e fresa de canto HOLEX 90° n.º 215102.

**Índice:**

50 × 215185 ST900

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3$  mm.

## Descrição técnica

Índice	50
Avanço $f_z$ por dente	0,18 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNEX080608
Tipo	HB7525
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p,máx.}$	4 mm
Número de trocas/cortes	6
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		