

WNMG 080412, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010-1
Quebra-aperas	SG
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	1,5 - 6 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 375 m/min
Raio do canto	1,2 mm
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080412
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar