

VBMT 160402, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

Número do pedido	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aperas	SS
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,2 mm
Tipo	HB7010-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160402
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar