

HOLEX**Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 12,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2491 12,5
GTIN	4067263087502
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:****Como n.º 122490.**

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em **aços inoxidáveis e resistentes a ácidos**.

Arestas de corte principais retas com **design de arestas de corte otimizado** para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma **excelente evacuação das aparas**. Maior resistência ao desgaste devido ao **substrato de metal duro avançado** e ao **revestimento resistente a altas temperaturas**.

Instrução:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrição técnica

Comprimento total L	107 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm ²	0,14 mm/U
Comprimento dos canais de aparas L _c	60 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L ₂	41,3 mm

Tolerância de Ø nominal	m7
Número de arestas de corte Z	2
Ø haste D _s	14 mm
Norma	DIN 6537 K
Índice	5
Ø nominal D _c	12,5 mm
Série	Pro Inox
Revestimento	AlTiN
Óleo de corte	VHM
Versão	4xD
Ângulo da ponta	140 grau
Haste	DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		

Acessórios

Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA Ø DC m7 12,5

122490 12,5

Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB Ø DC m7 12,5

122491 12,5