

HOLEX**Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 9mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2685 9
GTIN	4067263087892
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em **aços inoxidáveis e resistentes a ácidos**.

Arestas de corte principais retas com **design de arestas de corte otimizado** para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma **excelente evacuação das aparas**. Maior resistência ao desgaste devido ao **substrato de metal duro avançado** e ao **revestimento resistente a altas temperaturas**.

Como número. 122685.

Forma HB disponível ao mesmo preço com n.º GG 1286. Forma HB apenas disponível a partir de $\geq \varnothing 3$ mm.

Instrução:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrição técnica

Índice	5
Norma	DIN 6537
Ø haste D_s	10 mm

Comprimento dos canais de aparas L_c	61 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm ²	0,11 mm/U
Número de arestas de corte Z	2
Ø nominal D_c	9 mm
Comprimento total L	103 mm
Tolerância de Ø nominal	m7
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	47,5 mm
Série	Pro Inox
Revestimento	AlTiN
Óleo de corte	VHM
Versão	6xD
Ângulo da ponta	140 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		

mínimo a molhado

condicionalmente adequado

Acessórios

Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HA Ø DC m7 9

122685 9