

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	081505 125
GTIN	4062406192662
Classe de artigo	01A

Descrição

Modelo:

Lanterna de bolso LED de longa duração e muito robusta em alumínio anodizado. **Tecnologia LED com excelente potência luminosa.**

- **Cone luminoso com baixa perda de luz dispersa.**
- **Elevada eficiência energética para um longo período de iluminação.**
- **Anel luminoso para fácil deteção no escuro.**
- **À prova de salpicos de água, grau de proteção IP54.**

Iluminação homogênea através de uma lente de dispersão, interruptor de pressão monomanual à frente.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Instrução:

As pilhas adequadas podem ser encontradas com o n.º 081551 ss.

Descrição técnica

Tipo de pilha	Micro, AAA
Período de iluminação	4 - 10 h
Número de pilhas incluídas	3
Lâmpada	Módulo LED
Tipo de proteção IP	IP 54
Ø da cabeça	29 mm

Zona ATEX	nenhum
Comprimento total	125 mm
Fluxo luminoso	100 - 250 lm
Peso	119 g
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081561 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081552 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081553 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081551 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081554 LR3
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR3	081559 LR3