

Fresa de grande avanço Hi5, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/2mm



Dados do pedido

Número do pedido	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 10IP**.

Descrição técnica

Ø D ₃	10,6 mm
Ø da haste D _s h6	25 mm
#profundidade máxima de corte a _{p,máx} #	1,4 mm
Projeção L ₁	36 mm
Número de arestas de corte Z	2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	POMX 0704..
Refrigeração interior	sim
Comprimento total L _{tot.}	92 mm
Ø das lâminas D _c	25 mm
Série	Hi5
Ângulo de ajuste κ	90 grau

Modelo da haste	Haste Weldon
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Chave de parafusos dinâmométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219884