

## Fresa de grande avanço Hi5, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/3mm



### Dados do pedido

Número do pedido	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Modelo:

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

#### Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

### Descrição técnica

Ø da haste $D_s$ h6	32 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø das lâminas $D_c$	32 mm
Refrigeração interior	sim
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}\#$	1,4 mm
Pastilha de corte reversível adequada	POMX 0704..
Comprimento total $L_{\text{tot}}$	100 mm
Projeção $L_1$	40 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø $D_3$	17,6 mm
Série	Hi5
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau

Modelo da haste	Haste Weldon
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219884
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2