


**Garant****Rebarbadora de MDI GARANT Diabolo espiralada 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG8158 10
GTIN	4067263091394
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:****Como n.º 208158.**

Rebarbadora especialmente concebida para **processamento de materiais duros**. O revestimento Diabolo melhorado permite uma vida útil ainda mais longa e melhores qualidades de superfície.

Tolerância: **Medida S = ±0,2 mm.****Ângulo da ponta = ±5 minutos de ângulo.****Excelente qualidade de superfície** devido ao **ângulo espiral** de 35°.**Utilização:**Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.**Descrição técnica**

Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Ø haste D <sub>s</sub>	10 mm
Avanço f <sub>z</sub> em aço < 60 HRC	0,045 mm
Série	Diabolo
Fresagem de chanfros	45 grau

Índice	5
Comprimento total L	72 mm
Número de dentes Z	6
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	10 mm
Medida S	7 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo espiral	35 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Rebarbadora

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Ar

adequado

---

**Acessórios**

Rebarbadora de MDI GARANT Diabolo espiralada 90° Ø h6  
DC 10

208158 10