

Fresa de grande avanço Hi5, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 40/4mm



Dados do pedido

Número do pedido	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø das lâminas D_c	40 mm
Número de arestas de corte Z	4
Refrigeração interior	sim
Ø D_3	25,6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	POMX 0704..
Projeção L_1	50 mm
Ø da haste D_s h6	32 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	1,4 mm
Comprimento total L_{tot}	110 mm
Série	Hi5

Ângulo de ajuste κ	90 grau
Modelo da haste	Haste Weldon
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219884
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP