

**Fresa de grande avanço Hi5, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 40/4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	213210 40/4
GTIN	4045197783547
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:**

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 10IP**.

**Descrição técnica**

Ø D <sub>3</sub>	25,6 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	POMX 0704..
#profundidade máxima de corte a <sub>p.máx</sub> #	1,4 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Número de arestas de corte Z	4
Ø do orifício de alojamento	16 mm
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	40 mm

Refrigeração interior	sim
Série	Hi5
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Modelo da haste	com perfuração
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219884