

Fresa de grande avanço Hi5, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/5mm



Dados do pedido

Número do pedido	213210 50/5
GTIN	4045197783554
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descrição técnica

Ø D ₃	35,6 mm
#profundidade máxima de corte a _{p,máx} #	1,4 mm
Comprimento total L _{tot.}	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	POMX 0704..
Número de arestas de corte Z	5
Ø das lâminas D _c	50 mm

Refrigeração interior	sim
Série	Hi5
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Modelo da haste	com perfuração
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219884
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2