

Garant**Fresa com haste de MDI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	203073 6
GTIN	4067263092001
Classe de artigo	11Z

Descrição**Versão:**

Para **desbaste e acabamento com os mais altos valores de avanço** e grande suavidade de funcionamento. **Geometria recém-desenvolvida e revestimento de alto desempenho** para resultados de produção excelentes com a máxima durabilidade em diversos materiais. **Elevada autoestabilidade** e suavidade de funcionamento devido ao passo irregular.

Vantagem:

- **Funcionamento de vibração particularmente baixa.**
- **Forma especial dos sulcos, grandes espaços entre dentes.**
- **Arredondamento das arestas especialmente adaptado.**
- **Substrato otimizado em termos de dureza e resistência.**

Descrição técnica

Comprimento total L	65 mm
Ângulo espiral	42 grau
Projeção L ₁ incl. exposição	24 mm
Arredondamento do canto r _v	0,1 mm
Avanço f _z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø de exposição D ₁	5,8 mm
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm
Avanço f _z para corte de bordas em INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm

Ficha de dados

Ø das lâminas D_c	6 mm
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm ²	0,03 mm
Número de dentes Z	4
Tolerância de Ø nominal	e8
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ø haste D_s	6 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Comprimento da lâmina L_c	18 mm
Série	Master Uni
Revestimento	TiSiN
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,3×D ao reborder
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		

Ficha de dados

Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado
Ar	adequado