


**Garant****Fresa para arredondar MDI HPC, TiAlN, Raio r: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG8023 6
GTIN	4067263092100
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:****Como n.º 208023.****Com ranhuras retas, sem distorção do perfil.**Tolerância:  $r = \pm 0,01$  mm.**Utilização:**Para arredondar e rebarbar **bordas com contornos.****Índice:**

5 unidades.

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$ para corte de bordas em aço $< 900$ N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Ø haste $D_s$	20 mm
Raio r	6 mm
Ø grande $D_2$	20 mm
Ø pequeno $D_3$	8 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	6 mm

Comprimento total L	80 mm
Fresagem de raios	avançar
Número de dentes Z	6
Estratégia de maquinagem	HPC
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerância do contorno de raio	±0,01
Sentido de avanço	horizontal
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa para arredondar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		

mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado
Ar	adequado

### **Prestações de serviços**

Retificação de haste Tipo HB	129100 HB
------------------------------	-----------

### **Acessórios**

Fresa para arredondar MDIHPC Raio r 6	208023 6
---------------------------------------	----------