

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Tomadas de saída com tampas de fecho automático.

Distribuidor suspenso de energia compacto com caixa robusta reforçada com borracha dura para poupar espaço e para uma distribuição de tensão e de ar comprimido que garante a devida ordem.

- **Entrada simples de cabos com alívio de tensão.**
- **Olhal de suspensão e gancho de ferramentas maciço.**
- **Protegido contra salpicos de água IPX4.**

2x ligações de mangueira de ar comprimido de 1/4 de polegada, mangueira de ar comprimido de 2,5 m.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

IPX4: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções, mas sem proteção contra corpos estranhos ou contacto.

Instrução:

Distribuidor suspenso de energia com ligação Ethernet a pedido.

Descrição técnica

Largura	227 mm
Profundidade	212 mm
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Número de tomadas 400 V/16 A	1
Tipo	250AIR
Potência nominal	9,5 kW
Altura	305 mm
Número de tomadas 250 V	6
Número de ligações de ar comprimido	2
Tipo de proteção IP	IP X4
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	F
Tipo de produto	Distribuidor de energia