

Ficha de dados

Garant

Cabeça de fresagem de cópia, maquinagem dura, HB7730, Ø D h10: 10



Dados do pedido

Número do pedido	210370 10
GTIN	4045197523464
Classe de artigo	21M

Descrição técnica

Comprimento da cabeça l	13 mm
Comprimento da lâmina L ₂	7,5 mm
Ø das lâminas D	10 mm
profundidade máxima de corte a _{p máx.} em aço < 60 HRC	0,3 mm
Tamanho do alojamento	10 mm
Comprimento livre	13 mm
Avanço f _z para fresagem de cópia em aço < 60 HRC	0,04 mm
Número de arestas de corte Z	4
Série	TopCut
Tipo	HB7730
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Ângulo espiral	15 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado

Ficha de dados

Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,05×D na fresagem de cópia
Refrigeração interior	não
alojamento adequado	GARANT TopCut
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/210370-10>