

Cabeça de fresagem de cópia, maquinagem dura, HB7730, Ø D h10: 12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	210370 12
GTIN	4045197523471
Classe de artigo	21M

Descrição técnica

Comprimento da cabeça l	16 mm
Comprimento da lâmina L ₂	9 mm
Ø das lâminas D	12 mm
profundidade máxima de corte a _{p máx.} em aço < 60 HRC	0,4 mm
Tamanho do alojamento	12 mm
Comprimento livre	16 mm
Avanço f _z para fresagem de cópia em aço < 60 HRC	0,05 mm
Número de arestas de corte Z	4
Série	TopCut
Tipo	HB7730
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Ângulo espiral	15 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem	0,05×D na fresagem de cópia

Refrigeração interior	não
alojamento adequado	GARANT TopCut
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		

Acessórios

Montagem chave Tipo 10X4	219987 10X4
Adaptador de encaixe para chave dinamométrica Tipo 10X4	219986 10X4