

**Garant****Cabeça de fresagem de acabamento, raio, HB730, Ø D h10: 20****Dados do pedido**

Número do pedido	210330 20
GTIN	4045197523334
Classe de artigo	21M

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça l	35 mm
Comprimento da lâmina L <sub>2</sub>	25 mm
Ø das lâminas D	20 mm
Avanço f <sub>z</sub> para corte de bordas em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Tamanho do alojamento	20 mm
Arredondamento do canto r <sub>v</sub>	1
Comprimento total L	57,2 mm
Número de arestas de corte Z	6
Série	TopCut
Tipo	HB730
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Ângulo espiral	50 grau
Sentido de avanço	horizontal
Largura de corte a <sub>e</sub> na operação de fresagem	0,1×D ao reborder mm

Estratégia de maquinagem	HPC
Refrigeração interior	não
alojamento adequado	GARANT TopCut
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		

### Acessórios

Adaptador de encaixe para chave dinamométrica Tipo 16X5	219986 16X5
Montagem chave Tipo 16X5	219987 16X5