

Cabeça de fresagem de chanfros 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	210390 10
GTIN	4045197523518
Classe de artigo	21M

Descrição técnica

Ø das lâminas D	10 mm
Comprimento da lâmina L ₂	7 mm
Comprimento da cabeça l	13 mm
profundidade máxima de corte a _{p máx.} em aço < 900 N/mm ²	3 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Tamanho do alojamento	10 mm
Avanço f _z em aço < 900 N/mm ²	0,06 mm
profundidade máxima de corte a _{p máx.} em ranhuras completas	5
Comprimento total L	26,9 mm
Número de arestas de corte Z	3
Série	TopCut
Tipo	HB730
Óleo de corte	VHM
Ângulo da ponta do escareador cônico	90
Norma	Norma de fábrica

Tipo	N
Sentido de avanço	horizontal
Refrigeração interior	não
Modelo da haste	GARANT TopCut
Tipo de produto	Fresa de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		

Acessórios

Montagem chave Tipo 8X3	219987 8X3
Adaptador de encaixe para chave dinamométrica Tipo 8X3	219986 8X3

