

**Garant****Broca de marcação NC 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	210400 10
GTIN	4045197557537
Classe de artigo	21M

**Descrição técnica**

Ø de cabeça de corte D	10 mm
Comprimento da cabeça l	13 mm
Comprimento da lâmina L <sub>2</sub>	5 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/U
Tamanho do alojamento	10 mm
Série	TopCut
Tipo	HB730
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Número de arestas de corte Z	2
Ângulo da ponta	90 grau
Haste	GARANT TopCut
Refrigeração interior	não

Tipo de produto

Inserto de corte para furação  
de centragem e de marcação

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		

## Acessórios

Adaptador de encaixe para chave dinamométrica Tipo 8X3	219986 8X3
Montagem chave Tipo 8X3	219987 8X3