


HOLEX**Fresa de MDI, TiAlN, Ø h10 DC: 12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG3618 12
GTIN	4062406199357
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:****Funcionamento extremamente suave** graças aos 6 dentes.

Design muito estável graças ao núcleo reforçado.

Como n.º 203618.**Descrição técnica**

Ø haste D_s	12 mm
Número de dentes Z	6
Comprimento total L	83 mm
Comprimento da lâmina L_c	26 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,08 mm
Ângulo espiral	45 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Tolerância de Ø nominal	h10
Sentido de avanço	horizontal
Ø das lâminas D_c	12 mm

Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Índice	5
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,1×D ao reborderar
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		