

**Garant****Par de maxilas com pinças, H = 40, Tipo: 4****Dados do pedido**

Número do pedido	360183 4
GTIN	4062406198787
Classe de artigo	310

**Descrição****Modelo:**

Endurecido, para fixação de peças não processadas. Os mordentes de prensão podem ser usados como mordentes reversíveis. Nível de aperto com 4 mm de altura.

**Indicado para:**

Tornos autocentrantes n.º 360180 e 360181, cada tam. 160.

**Material fornecido:**

Incluindo parafusos de fixação.

**Descrição técnica**

adequado para o código de cor	PCV 160
Área de aperto S1	40 - 50 mm
Área de aperto S2	90 - 100 mm
Largura do mordente A	80 mm
Atributo do nome do produto	H = 40
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada

