

Garant**Par de maxilas com pinças, H = 15, Tipo: 1****Dados do pedido**

Número do pedido	360184 1
GTIN	4062406199814
Classe de artigo	310

Descrição**Modelo:**

Endurecido, para fixação de peças não processadas. Os mordentes de prensão podem ser usados como mordentes reversíveis. Nível de aperto com 4 mm de altura.

Os mordentes cobrem quatro áreas de aperto.

Indicado para:

Tornos autocentrantes n.º 360180 e 360181, cada tam. 160.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.

Descrição técnica

adequado para o código de cor	PCV 160
Área de aperto S4	70 - 80 mm
Área de aperto S1	10 - 20 mm
Área de aperto S3	60 - 70 mm
Área de aperto S2	120 - 130 mm
Largura do mordente A	120 mm
Atributo do nome do produto	H = 15
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada

