



## Fresa de canto HELI3MILL, Haste cilíndrica, Ø DC/número de arestas de corte Z: 25/3mm



### Dados do pedido

Número do pedido	226480 25/3
GTIN	7291075313901
Classe de artigo	19D

### Descrição

#### Modelo:

Sistema de fresagem de canto fiável para uma ampla gama de aplicações. Versões em dois tamanhos de sistema com comprimentos de aresta de corte de 10 e 15 mm. As pastilhas de corte reversíveis Trigon apoiadas de forma ideal no assento garantem ressaltos de 90° exatos. Ideal para operações de fresagem circular de perfuração e rampas.

#### Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas de corte reversíveis n.º **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Descrição técnica

Projeção $L_1$	25 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{min.}$	46,4 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø das lâminas $D_c$	25 mm
Ø da haste $D_s$ h6	25 mm
Série	HELI3MILL
Ø $D_3$	21 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx.}$	159,9 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx.}$	49 mm
Fresas circulares de perfuração $a_p$	3,4 mm

Comprimento total $L_{tot}$	120 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TP..1003..
Ângulo de ramping $\alpha_{m\acute{a}x}$	2,9 grau
Designação do fabricante	HM390 ETP D25-3-C25-10
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 5 peças Tipo 1	229695 1
--------------------------------------------------------------------	----------