



Fresa de canto HELI3MILL, Haste Weldon, Ø DC/número de arestas de corte Z: 25/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Classe de artigo	19D

Descrição

Modelo:

Sistema de fresagem de canto fiável para uma ampla gama de aplicações. Versões em dois tamanhos de sistema com comprimentos de aresta de corte de 10 e 15 mm. As pastilhas de corte reversíveis Trigon apoiadas de forma ideal no assento garantem ressaltos de 90° exatos. Ideal para operações de fresagem circular de perfuração e rampas.

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas de corte reversíveis n.º **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	TP..1003..
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{min.}$	46,4 mm
Ø das lâminas D_c	25 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø da haste D_s h6	25 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	95 mm
Fresas circulares de perfuração a_p	3,4 mm
Projeção L_1	25 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx.}$	49 mm

Ø D ₃	21 mm
Comprimento de ramping L para α _{máx.}	159,9 mm
Série	HELI3MILL
Ângulo de ramping α _{máx.}	2,9 grau
Designação do fabricante	HM390 ETP D25-3-W25-10
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 5 peças Tipo 1	229695 1
--	----------